

**Garant****Minizáhlubník pro průchozí otvory 90°, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 2,5X1,3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	155600 2,5X1,3
GTIN	4045197462732
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.  
DIN 1866-A / ISO 4205.

**Použití:**

**Pro průchozí otvory** stupně kvality **jemný** (hodnoty ISO) dle DIN 69.  
Pro zapouštění šroubů dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

**Upozornění:**

Vel. 4,6x2,4 – není stanovena normou DIN.

**Technický popis**

Ø předvrtání	1,3 mm
Ø záhlubníku	2,5 mm
Počet břitů Z	3
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Ø čepu	1,3 mm
Pro velikost šroubů	M1,2
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celková délka L	45 mm
Výška stupně L <sub>1</sub> 1. stupně s fazetkou	2 mm
Vrcholový úhel	90 stupeň

Délka břitu $l_c$	7 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 1866 A
Stopka	válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	5 m/min	M
mokrý max.	vhodný		