

Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 32mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085915 32
GTIN	2050000965289
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	80 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C
Hmotnost	32 g
Závit	M4 mm
Ø	32 mm
Výška se závitem	15 mm
Výška	7 mm
Závitové pouzdro	ano
Materiál povrchu	pozinkováno

Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závit M4	085921 M4
---	-----------