

Garant

Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 6,5X3,4mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156020 6,5X3,4
GTIN	4045197087669
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Záhlubník se spirálovou drážkou. Ø čepu je přizpůsoben příslušnému účelu: **f** – pro průchozí otvor **jemný** dle DIN ISO 273. **m** – pro průchozí otvor **střední** dle DIN ISO 273.

Použití:

Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).

Technický popis

Pro velikost šroubů	M3
Počet břitů Z	3
Pro kvalitu otvoru	m
Ø záhlubníku	6,5 mm
Ø čepu	3,4 mm
Ø předvrtání	3,4 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Ø stopky D _s	5 mm
Celková délka L	71 mm
Výška stupně L ₁ 1. stupně s fazetkou	14 mm
Vrcholový úhel	180 stupeň

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		