

Garant**TK kuželový záhlubník 60°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150855 25
GTIN	4045197087386
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Velmi **stabilní konstrukce, speciální geometrie** pro **nejvyšší zatížení** k **zahlubování a odjehlování bez vibrací.**

Řezný materiál:

Vel. 8 – Z TK.

Vel. 10–25 – TK hlava naletovaná na stopku. Konstrukce podobná DIN 344-C.

Technický popis

Vnější Ø	25 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Tolerance stopky	h9
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	6,3 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	71 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Stopka	Válcová stopka h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	65 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	16 m/min	S
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
mokrý max.	vhodný		