

**Garant****Strojní závitník typ B, vaporizovaný, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132150 M6
GTIN	4045197071163
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

Obzvláště stabilní tvar.

**Vodící část s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek. **Náběh typ B, se silným náběhem**. Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

**Výhoda:**

**Optimální navádění a žádné dořezávání** při zpětném chodu.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5 mm

**Technický popis**

Závit Ø	6 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	18 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M6
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N

Olej	vhodný
mokrý max.	omezené použití