

 Atlas Copco

Pneumatické sekací kladivo, Typ: P2531-H



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Ergonomický **sekáč** pro sekání a oddělování.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Rozměry upínače nástrojů	10,2 mm
Délka	193 mm
Hmotnost	1,5 kg
Maximální vibrace dle EN	11,5 m/s ²
Maximální spotřeba vzduchu	402 l/min

Označení výrobce	P2531-H
Tvar upínače nástrojů Bosch	6hran
Rázová frekvence	50 Hz
Pracovní hluk	100 dB(A)
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Sekací kladivo

Příslušenství

Sekáč Rozměry 20X178 mm	079739 20X178
Sekáč Rozměry 3,2X178 mm	079739 3,2X178