

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, nitridovaný + vaporizovaný, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132420 M5
GTIN	4045197071545
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Silný utvářeč třísky. Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 4,2 mm

Technický popis

Závit Ø	5 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,8 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	70 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	10 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M5
Povlak	nitridovaný + vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hybridy	vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6 m/min	S
Inconel	vhodný	2 m/min	S
MMC	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		