

**Pilový pás na kov RRR Plus, 30 m, Šířka mm / zubů na palec: 6/14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	172000 6/14
GTIN	4045197253323
Třída artiklu	16F

**Popis****Provedení:**

**Normální ozubení** – konstantní rozteč zubů s **úhlem čela 0°** v uzavřené plastové cívce, nesvařovaný.

**RRR-Plus** z legované nástrojové oceli, v cívkách po 30 m.

**Použití:**

Vhodný zejména pro malé a střední průřezy (maximálně do 70 mm průřezu).

**Upozornění:**

- **Normální ozubení 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinované ozubení 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Tloušťka: 0,65 mm

**Technický popis**

Šířka	6 mm
-------	------

Tloušťka	0,65 mm
Úhel čela	0 stupeň
Ozubení	normální
Atribut názvu produktu	30 m
Délka	30 m
Druh produktu	Pilový pás na kov

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65 m/min	P
GG(G)	vhodný	40 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		