

**Strojní pilový list pro Kasto, Bimetal, Délka L / zubů na palec: 650/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	171250 650/4
GTIN	7311518323325
Třída artiklu	16D

Popis**Provedení:**

BAHCO Bi-Metall – ozubená lišta HSS e přivařena k pružnému tělu listu ze speciální oceli elektronovým paprskem v hlubokém vakuu. Proto mají tyto pilové listy při maximální tvrdosti na hrotech zubů **enormní pružnost** a jsou také **při velkém posuvu výjimečně odolné proti lomu**.

Upozornění:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed).

Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.

Ozubení: normální

Šířka: 50 mm

Tloušťka: 2,5 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 10,5 mm

Technický popis

Délka L	650 mm
Tloušťka	2,5 mm
Ø upínacího otvoru Ø	10,5 mm
Zubů na palec	4
Šířka	50 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	Bimetal
Druh produktu	Strojní pilový list

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		