



Pneumatické sekací kladivo, Typ: P2551



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Ergonomický **sekáč** pro sekání a oddělování. S vlastnostmi silně tlumícími vibrace.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Rozměry upínače nástrojů	12,7 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	Čtyřhran
Pracovní hluk	85 dB(A)
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální vibrace dle EN	6,7 m/s ²
Označení výrobce	P2551
Rázová frekvence	40 Hz
Délka	435 mm
Maximální spotřeba vzduchu	480 l/min
Hmotnost	2,95 kg
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec

Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Sekací kladivo

Příslušenství

Sekáč Rozměry 19X178 mm	079739 19X178
Sekáč Rozměry 35X178 mm	079739 35X178