

Plochý upínací magnet s vnitřním závitem, ferit, Ø: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085915 40
GTIN	2050000965296
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

- Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdem.
- Pozinkovaný povrch.
- Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Technický popis

Výška	8 mm
Výška se závitem	18 mm
Hmotnost	60 g
Materiál povrchu	pozinkováno
Jmenovitá přidržovací síla	125 N
Ø	40 mm
Závit	M5 mm
Závitové pouzdro	ano
Odolnost vůči teplotě maximálně	120 °C

Materiál jádra magnetu	ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M5	085921 M5
---	-----------