

**Pilový pás na kov RRR Plus, 30 m, Šířka mm / zubů na palec: 6/18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	172000 6/18
GTIN	4045197253330
Třída artiklu	16F

Popis**Provedení:**

Normální ozubení – konstantní rozteč zubů s **úhlem čela 0°** v uzavřené plastové cívce, nesvařovaný.

RRR-Plus z legované nástrojové oceli, v cívkách po 30 m.

Použití:

Vhodný zejména pro malé a střední průřezy (maximálně do 70 mm průřezu).

Upozornění:

- **Normální ozubení 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinované ozubení 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Ozubení: normální

Úhel čela: 0 stupeň

Tloušťka: 0,65 mm

Technický popis

Tloušťka	0,65 mm
----------	---------

Šířka	6 mm
Úhel čela	0 stupeň
Ozubení	normální
Atribut názvu produktu	30 m
Délka	30 m
Druh produktu	Pilový pás na kov

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	85 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	65 m/min	P
GG(G)	vhodný	40 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		