

**Regulátor tlaku 0,5 – 10 barů, Ø vnitřního závitu: 1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Podle požadavků sestavitelná jednotka pro údržbu, kterou lze pomocí spojovací sady libovolně rozšířit.

Vzduchová jednotka (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 – 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.

Výhoda:

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

Použití:

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

Technický popis

Celková délka (L) jako 3dílná upravovací jednotka	138 mm
Výška (H)	190 mm
Průtok při 3dílné upravovací jednotce	1150 l/min

Ø vnitřního závitu

1/4 palec

Druh produktu

Regulátor tlaku