

bimos

Pracovní otočná židle Neon, PU pěna, s kolečky, nízká, Barva: ORANGE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Třída artiklu	96J

Popis**Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Sedák a opěradlo z měkké PU pěny. Snadná údržba, omyvatelné, robustní a odolné vůči lehkým kyselinám a louhům, včetně mechanického působení.

Norma:**DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

Technický popis

Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina

Synchronní mechanika	ano
Podnož provedení	Sada koleček
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Bederní opěrka (meziobratlové ploténky)	ne
Barva materiál sedáku	černá
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Řada	Neon
Materiál plochy sedáku	PU pěna
Výška opěradla	570 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Norma	DIN 68877
Nastavení sklonu sedáku	ano
Šířka sedáku	470 mm
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Materiál opěradla	PU pěna
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Barva pásma	oranžový
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle