

bimos

Pracovní otočná židle Neon, PU pěna, s kolečky, nízká, Barva: GREY**Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Třída artiklu	96J

Popis**Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Sedák a opěradlo z měkké PU pěny. Snadná údržba, omyvatelné, robustní a odolné vůči lehkým kyselinám a louhům, včetně mechanického působení.

Norma:**DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

Technický popis

Šířka sedáku	470 mm
Norma	DIN 68877

Materiál opěradla	PU pěna
Řada	Neon
Bederní opěrka (meziobratlové ploténky)	ne
Výška opěradla	570 mm
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Nastavení sklonu sedáku	ano
Barva materiál sedáku	černá
Materiál plochy sedáku	PU pěna
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Podnož provedení	Sada koleček
Synchronní mechanika	ano
Barva pásma	šedá
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle