

bimos

Pracovní otočná židle Neon, PU pěna, s kolečky, nízká, Barva: BLUE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Třída artiklu	96J

Popis**Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Sedák a opěradlo z měkké PU pěny. Snadná údržba, omyvatelné, robustní a odolné vůči lehkým kyselinám a louhům, včetně mechanického působení.

Norma:**DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

Technický popis

Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Barva materiál sedáku	černá

Materiál plochy sedáku	PU pěna
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Materiál opěradla	PU pěna
Podnož provedení	Sada koleček
Výška opěradla	570 mm
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Synchronní mechanika	ano
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Norma	DIN 68877
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Nastavení sklonu sedáku	ano
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Šířka sedáku	470 mm
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Řada	Neon
Bederní opěrka (meziobratlové ploténky)	ne
Barva pásma	modrá
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle