

bimos

Pracovní otočná židle Neon, koženka, s kolečky, nízká, Barva: BLUE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965438 BLUE
GTIN	4016849549835
Třída artiklu	96J

Popis**Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Sedák a opěradlo z koženkového potahu, pohodlné a měkké. Omyvatelné a nenáročné na údržbu, odolné proti olejům a desinfekčním prostředkům.

Norma:**DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

Technický popis

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina

Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Bederní opěrka	ano
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Synchronní mechanika	ano
Barva materiál sedáku	černá
Šířka sedáku	470 mm
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Materiál plochy sedáku	koženka
Řada	Neon
Norma	DIN 68877
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Podnož provedení	Sada koleček
Výška opěradla	570 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Barva pásma	modrá
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle