

bimos

**Pracovní otočná židle Neon, koženka, s kolečky, nízká, Barva: ORANGE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Třída artiklu	96J

**Popis****Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Sedák a opěradlo z koženkového potahu, pohodlné a měkké. Omyvatelné a nenáročné na údržbu, odolné proti olejům a desinfekčním prostředkům.

**Norma:****DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

**Technický popis**

Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Bederní opěrka	ano

Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Výška opěradla	570 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Materiál plochy sedáku	koženka
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Norma	DIN 68877
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Barva materiál sedáku	černá
Šířka sedáku	470 mm
Řada	Neon
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Synchronní mechanika	ano
Barva pásma	oranžový
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle