

bimos

Pracovní otočná židle Neon, látka, s kolečky, nízká, Barva: BLUE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	965444 BLUE
GTIN	4016849546551
Třída artiklu	96J

Popis

Provedení:

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Sedák a opěradlo z měkkého látkového čalounění. Pohodlné, odolné a prodyšné.

Norma:

DIN 68877

Zvláštní příslušenství:

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

Technický popis

Bederní opěrka	ano
Šířka sedáku	470 mm
Materiál plochy sedáku	Látka

Technický list

Série	Neon
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Výška opěradla	570 mm
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Podnož provedení	Sada koleček
Norma	DIN 68877
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Barva materiál sedáku	černá
Synchronní mechanika	ano
Barva pásma	modrá
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle