

bimos

Pracovní otočná židle Neon, látka, s kolečky, nízká, Barva: GREY**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965444 GREY
GTIN	4016849529875
Třída artiklu	96J

Popis**Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Sedák a opěradlo z měkkého látkového čalounění. Pohodlné, odolné a prodyšné.

Norma:**DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

Technický popis

Podnož provedení	Sada koleček
Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Bederní opěrka	ano

Barva materiál sedáku	černá
Výška opěradla	570 mm
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Norma	DIN 68877
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Řada	Neon
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Šířka sedáku	470 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Materiál plochy sedáku	Látka
Synchronní mechanika	ano
Barva pásma	šedá
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle