

bimos

**Pracovní otočná židle Neon, Supertec, s kolečky, nízká, Barva: GREY****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Třída artiklu	96J

**Popis****Provedení:**

Pracovní otočná židle Neon se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. S ergonomickými možnostmi nastavení: Synchronní technika s regulací hmotnosti, přestavením výšky sedáku pomocí bezpečnostní plynové pružiny, přestavením sklonu sedáku, přestavením hloubky sedáku, přestavením výšky opěradla. S oběžnou páskou Flex v různých barvách.

Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikroobrnění nabízí přednosti látky a PU pěny.

**Norma:****DIN 68877****Zvláštní příslušenství:**

Pár multifunkčních opěrek č. 965455.

**Technický popis**

Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka

Nastavení opěradla na permanentní kontakt	ne
Synchronní mechanika	ano
Bederní opěrka	ano
Norma	DIN 68877
Materiál podnože	Hliník matný, práškově nanášený lak
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Výška opěradla	570 mm
Řada	Neon
Podnož provedení	Sada koleček
Šířka sedáku	470 mm
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Materiál plochy sedáku	Supertec
Rozsah přestavení hloubky sedáku	420 - 480 mm
Barva materiál sedáku	černá
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Barva pásma	šedá
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle