

bimos

**Multifunkční loketní opěrky výškově nastavitelné, pár, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965455 1
GTIN	4016849479811
Třída artiklu	96J

**Popis****Provedení:**

K odlehčení horní poloviny těla a paží jsou loketní opěrky 4D nastavitelné do výšky (110 mm), šířky (20 mm) a hloubky (60 mm) a navíc výkyná (45°).

**Použití:**

Loketní opěrky pro pracovní otočné židle Neon. Nejsou ESD vodivé.

**Nikoli pro provedení bukový Multiplex č. 965330 – 965332.**

**Technický popis**

Přestavení hloubky	60 mm
Nastavování výšky	110 mm
Rozsah vyklopení	45 stupeň
Řada	Neon
Materiál loketních opěrek	plast
Druh produktu	Loketní opěrka

