



## Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub>: 26mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	278005 26
GTIN	4062406380762
Třída artiklu	22B

### Popis

#### Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

#### Vhodné pro:

Hroty pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

#### Pozor:

Sevření upichovací destičky je možné jen v kombinaci se základním držákem č. 278008 a 278009. Výměna upichovací destičky probíhá pohodlně jen povolením předního šroubu svěrací lišty základního držáku.

#### Upozornění:

Od hloubky zápichu 14 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

### Technický popis

Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Šířka b <sub>2</sub>	2,6 mm
Šířka zápichu w	3; 4 mm
Výška h <sub>1</sub>	21,4 mm
Pro maximální Ø obrobku	60 mm
Celková délka L	110 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta