



Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h₅: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	278005 32
GTIN	4062406380779
Třída artiklu	22B

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Vhodné pro:

Hroty pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Pozor:

Sevření upichovací destičky je možné jen v kombinaci se základním držákem č. 278008 a 278009. Výměna upichovací destičky probíhá pohodlně jen povolením předního šroubu svěrací lišty základního držáku.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 14 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

Technický popis

Šířka b ₂	2,6 mm
Pro maximální Ø obrobku	65 mm
Výška h ₁	25 mm
Šířka zápichu w	3; 4 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta