


**Držák upichovacího nože, levý, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278016 20
GTIN	4062406381714
Třída artiklu	22B

**Popis****Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

**Technický popis**

Velikost stopky	20 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	21 mm
Funkční šířka $L_4$	20 mm
Délka hlavy $L_1$	39 mm
Celková délka $L$	129 mm
Šroub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Šířka zápichu $w$	3 mm
Šířka zápichu $w$	4 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

