

**Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278017 16
GTIN	4062406381738
Třída artiklu	22B

**Popis****Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

**Technický popis**

Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka $L_4$	16 mm
Celková délka $L$	100 mm
Délka hlavy $L_1$	30 mm
Šroub	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Šířka zápichu $w$	3 mm
Šířka zápichu $w$	4 mm
Hloubka zápichu $t_{max}$	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

