


**Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278017 20
GTIN	4062406381745
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{\max}	12 mm
Velikost stopky	20 mm
Šroub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Délka hlavy L_1	30 mm
Funkční šířka L_4	20 mm
Celková délka L	120 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

