

**Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278017 25
GTIN	4062406381752
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

Celková délka L	120 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Hloubka zápichu t _{max}	12 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Velikost stopky	25 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

