


**Držák upichovacího nože eco, levý, Velikost stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278018 16
GTIN	4062406381769
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

Šířka zápichu w	3 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Celková délka L	100 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Šroub	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Velikost stopky	16 mm
Hloubka zápichu t _{max}	12 mm
Funkční šířka L ₄	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

