

HOLEX**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Stopka Ø DS: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278023 20
GTIN	4062406381639
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	16,5 mm
t_{max} vnitřní obrábění	5 mm
Celková délka L	200 mm
Šířka zápichu w	3; 4 mm
Šroub	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Středové přesazení L_3	8 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	30 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

