

**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Stopka Ø DS: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278023 25
GTIN	4062406381646
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

t_{\max} vnitřní obrábění	5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	25 mm
Celková délka L	200 mm
Šířka zápichu w	3; 4 mm
Středové přesazení L_3	12 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	50 mm
Šroub	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Ø stopky D_s	25 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

