

**Garant****Sada plochých záhlubníků 6dílná v kazetě, Typ: DF****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156420 DF
GTIN	4045197087973
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Sada nejpoužívanějších záhlubníků **pro šrouby M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Plochý záhlubník 156020 **DF** = průchozí otvor **jemný**.

**Obsah:**

Záhlubník Øxčep Ø: po 1 ks vel. 6,5x3,2; 8x4,3; 10x5,3; 11x6,4; 15x8,4; 18x10,5

**Technický popis**

Typ	DF
Počet břitů Z	3
Vrcholový úhel	180 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	válcová stopka s h9

Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Ploché záhlubníky

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		

## Příslušenství

Ploché záhlubníky DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 x Ø čepu D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
Ploché záhlubníky DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 x Ø čepu D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
Ploché záhlubníky DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 x Ø čepu D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
Ploché záhlubníky DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 x Ø čepu D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
Ploché záhlubníky DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 x Ø čepu D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
Ploché záhlubníky DIN pro průchozí otvory Ø záhlubníku D1 x Ø čepu D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5