

**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Stopka Ø DS: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278024 32
GTIN	4062406381684
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

Šroub	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	60 mm
Šířka zápichu w	3; 4 mm
Celková délka L	250 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	30 mm
Středové přesazení L_3	14,5 mm
t_{max} vnitřní obrábění	5 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

