

**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Stopka Ø DS: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278024 20
GTIN	4062406381660
Třída artiklu	22B

Popis**Provedení:**

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Technický popis

Šířka zápichu w	3; 4 mm
Středové přesazení L ₃	8 mm
t _{max} vnitřní obrábění	5 mm
Šroub	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky	30 mm
Celková délka L	200 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	16,5 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

