

**Upichovací a zapichovací destička plný rádius, HBG25, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	278036 3
GTIN	4062406381813
Třída artiklu	22D

Popis**Vhodné pro:**

Držák č. 278005 a 278015 – 278056.

Technický popis

Posuv f	0,07 - 0,2 mm/ot,
Šířka zápichu w	3 mm
Řezný materiál	TK
Tolerance šířky zápichu w	±0,04 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HBG25

Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	140 m/min	K
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		