

HOLEX**Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním kovové provedení, Typ: 13-1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

- Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při příklepovém vrtání).
- Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
- Dobrá přesnost obvodové házivosti.
- Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

Speciální upínací fazetky pro snížení opotřebení.

Technický popis

Délka vrtací hlavy zavřená	71,2 mm
Vnější Ø	42 mm
Upnutí	1/2-20 palec
Maximální výkon stroje	1100 W
Rozsah upínání	1,5 - 13 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	64,5 mm
Typ	13-1/2
Radiální blokování	ano

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo bez použití klíče