

Garant

Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit, bez povlaku, Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2: 6,5X2,5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156220 6,5X2,5
GTIN	4045197087898
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Tříbřitý záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem pro otvor pod závit.

Použití:

Pro zapouštění šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami s drážkou ISO 1207 (DIN 84).

Vodící čep záhlubníku lícuje do otvoru pod závit.

Technický popis

Ø předvrtání	2,5 mm
Ø záhlubníku	6,5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Ø čepu	2,5 mm
Pro velikost šroubů	M3
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	5 mm
Celková délka L	71 mm
Výška stupně L ₁ 1. stupně s fazetkou	14 mm
Vrcholový úhel	180 stupeň
Povlak	bez povlaku

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		