

Garant**Plochý záhlubník bez čepů, Záhlubník Ø DC: 33mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 156520 33 |
| GTIN | 4045197088079 |
| Třída artiklu | 11M |

Popis**Provedení:**

Vícebřitý záhlubník se spirálovými drážkami s čelním otvorem pro upínání různých vodících čepů. Upevnění čepu pomocí šroubu v záhlubníku.

Použití:

Díky vyměnitelnému vodícímu čepu lze **jeden** záhlubník používat **pro několik** předvrtaných otvorů různých průměrů.

Upozornění:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Rozměry se vztahují ke šroubům DIN 912, 6912, 7984 a ISO 1207. Příslušným vodícím čepem lze záhlubník používat také pro šrouby jiných velikostí nebo pro stupňovité zahlubování.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Pro velikost šroubů | M20 |
| Ø zahloubení | 33 mm |
| Ø otvoru a | 10 mm |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm ² | 0,2 mm/ot, |
| Morse kužel MK | 3 |
| Celková délka L | 190 mm |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 375 |
| Stopka | Morse kužel |

| | |
|-----------------|------------------|
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Plochý záhlubník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 33 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 28 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 27 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 27 m/min | P |
| mokrý max. | vhodný | | |