



## Pneumatická pásová bruska Dynafile®, Typ: 15006



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079551 15006
GTIN	616026150065
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Mnohostranně použitelné přístroje s **nastavitelným vedením brusného pásu, přesným přímým chodem** a vyměnitelným **kontaktním ramenem** pro obrábění pomocí kontaktního kolečka nebo přitlačné plochy. Kryt brusného pásu z kompozitního materiálu umožňuje **rychlou a jednoduchou výměnu brusného pásu. Chlazení brusného pásu** pomocí odváděného vzduchu prodlužuje životnost brusných pásů. Nastavitelná rukojeť. **Mini-Dynafile® II, sada**, ergonomická bruska s kompaktní a flexibilní konstrukcí. Nastavitelná brusná hlava. Ideální pro práce na zúžených místech. Rozměry brusného pásu 3 – 4, 6, 13×305 mm.

#### Použití:

Pro broušení, odjehlování, překrývání, dokončování, leštění, ideální také pro flexibilní obrábění nesehnadno dostupných míst.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic. **Mini- Dynafile® II**, 3 kontaktní ramena, sada brusných pásů, transportní kufřík.

#### Upozornění:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile® od č. 079559 k dodání na poptávku nebo v našem eShopu.

### Technický popis

Hmotnost	0,8 kg
Modelová řada	Mini Dynafile II
Pracovní hluk	81 dB(A)
Šířka pásma	3–4; 6; 13; mm

Délka pásma	305 mm
Odevzdaný výkon	295 W
Maximální počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Maximální spotřeba vzduchu	564 l/min
Označení výrobce	Mini-Dynafile II Set
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Pásové brusky

## Příslušenství

Kontaktní rameno pro Mini-Dynafile® II Typ 15026	079562 15026
Kontaktní rameno pro Mini-Dynafile® II Typ 15030	079562 15030
Kontaktní rameno pro Mini-Dynafile® II Typ 15028	079562 15028