


Garant**Radiální držák destiček Heavy-Duty, levý, Velikost destiček: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260617 10
GTIN	4062406384319
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Modulární kopírovací soustružnický nástroj pro hloubky řezu až 70 mm.

Použití:

Ve spojení s držákem GARANT Heavy-Duty (č. 274004).

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).

Technický popis

Velikost destiček	10 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	60 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Podložka	269005 11
Šroub pro podložku	269013 2
Celková délka $L_{celk.}$	142 mm
Způsob použití	levý
Druh produktu	Nožové držáky

Příslušenství

Podložka Typ 11	269005 11
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 1	269028 1