

**Sada soustružnických držáků, pravé, Velikost stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255120 16
GTIN	4062406383084
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Celková délka L	100 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Velikost stopky	16 mm
Náhradní díl	259981 7
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
ISO kód držáku	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 7

259981 7