

**Sada soustružnických držáků, pravé, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255120 25
GTIN	4062406383107
Třída artiklu	29W

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Náhradní díl	259981 9
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	33 mm
ISO kód držáku	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 9

259981 9