

Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 20mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255121 20
GTIN	4062406384623
Třída artiklu	29W

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11;
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Náhradní díl	259981 8
Délka hlavy L ₁	28 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 9

259981 9