

**Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265131 10
GTIN	4062406384654
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	10 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	21 mm
ISO kód držáku	SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Náhradní díl	269981 6
Velikost stopky	10 mm
Celková délka L	70 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 6	269981 6
---	----------