

**Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255121 25
GTIN	4062406384630
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

ISO kód držáku	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Celková délka L	150 mm
Náhradní díl	259981 9
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606.; DN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 9

259981 9