

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265130 10
GTIN	4062406384647
Třída artiklu	29W

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Náhradní díl	269981 6
Celková délka L	70 mm
Funkční šířka L ₄	12 mm
Délka hlavy L ₁	10 mm
Délka hlavy L ₁	13 mm
Délka hlavy L ₁	21 mm
Velikost stopky	10 mm
ISO kód držáku	SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý

Technický list

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 6	269981 6
-----------------------------------------	----------