



Strojní pilový list pro Kasto, Ko-Bi3, Délka L / zubů na palec: 650/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	171650 650/6
GTIN	4045197347138
Třída artiklu	16E

Popis

Provedení:

KOMET Bi-Metall – hroty zubů z HSS-M3 a záda listu z pružinové oceli. Pro vysoký řezný výkon a posuvy. Nárazuvzdorný pro maximální bezpečnost na pracovišti.

Upozornění:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed).

Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.

KOMET HSS pilové listy: Další provedení např. VP 7 (úhel čela 7°, ozubení Vario) a P 13 (úhel čela 13° speciálně pro nerezové oceli) k dodání v krátké lhůtě na poptávku.

Ozubení: normální

Šířka: 50 mm

Tloušťka: 2,5 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 10,5 mm

Technický popis

Zubů na palec	6
Tloušťka	2,5 mm
Ø upínacího otvoru Ø	10,5 mm
Délka L	650 mm
Šířka	50 mm
Ozubení	normální
Řezný materiál	Ko-Bi3
Druh produktu	Strojní pilový list

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		