

Garant**Sada plochých záhlubníků 6dílná v kazetě, Typ: K****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	156420 K
GTIN	4045197087997
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Sada nejpoužívanějších záhlubníků **pro šrouby M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Plochý záhlubník 156220 K = otvor pod závit.

Obsah:

Záhlubník Øxčep Ø: po 1 ks vel. 6,5x2,5; 8x3,3; 10x4,2; 11x5; 15x6,8; 18x8,5

Technický popis

Počet břitů Z	3
Typ	K
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	180 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	válcová stopka s h9

Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Plochý záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	33 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	28 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	27 m/min	P
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit Ø záhlubníku D1 × Ø čepu D2 11X5 mm	156220 11X5