



Sada kombinovaných plochých záhlubníků v dřevěném stojanu, Velikost / velikost stopky: 2MK3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	156700 2MK3
GTIN	4033591011625
Třída artiklu	16C

Popis

Provedení:

Sada držáků, záhlubníků a vodicích čepů pro obrábění nejčastěji využívaných \varnothing otvorů.

Použití:

Pro zahlabování dle DIN a pro příslušné kombinace čep / záhlubník pro stupňové otvory nebo zahloubení mimo rozsah normy.

Obsah:

Po 1 plochém záhlubníku č. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

Po 1 vodicím čepu č. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

Po 1 držáku č. 156720 se stopkou: MK3

Upozornění:

Na poptávku se sady kombinovaných záhlubníků dodávají také v HSS s volitelným TIN-povlakem a také s naletovanými TK břity a vyměnitelnými destičkami ISO ve tvaru „T“.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 4

Počet břitů Z: 3

Počet břitů Z: 4

Počet břitů Z: 3

Rozsah zahloubení: 26 - 36 mm

Technický popis

Rozsah zahloubení	26 - 36 mm
Počet břitů Z	4
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Plochý záhlubník

Příslušenství

Držák kombinovaného plochého záhlubníku Velikost /
velikost stopky 2MK3

156720 2MK3