

**Strojní pilový list, Ko-Bi3, Délka L / zubů na palec: 450/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	171550 450/6
GTIN	4045197346964
Třída artiklu	16E

**Popis****Provedení:**

**KOMET Bi-Metall** – hroty zubů z HSS-M3 a záda listu z pružinové oceli. Pro vysoký řezný výkon a posuvy. Nárazuvzdorný pro maximální bezpečnost na pracovišti.

**Upozornění:**

**KOMET** HSS pilové listy: Další provedení např. VP 7 (úhel čela 7°, ozubení Vario) a P 13 (úhel čela 13° speciálně pro nerezové oceli) k dodání v krátké lhůtě na poptávku.

Ozubení: normální

Šířka: 38 mm

Tloušťka: 2 mm

Ø upínacího otvoru Ø: 10,5 mm

**Technický popis**

Ø upínacího otvoru Ø	10,5 mm
Délka L	450 mm
Tloušťka	2 mm
Šířka	38 mm
Zubů na palec	6
Ozubení	normální
Řezný materiál	Ko-Bi3
Druh produktu	Strojní pilový list

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		